

Odvajač kondenzata MS9-LWS


Broj artikla: 567857

FESTO

Odvod kondenzata automatskim ispusnim ventilom za kondenzat.



Prikaz primera



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Veličina	9
Serija	MS
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Centrifugalni odvajač
Maks. količina kondenzata	220 ml
Zaštita od ljuštenja	integrisano sa metalnim oklopom
Stepen odvajanja kondenzata	99 %
Pogonski pritisak	0,8 ... 16 bar
Normalni nazivni protok	12.000 ... 15.000 l/min
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX kategorija gasa	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	Ex h IIC T6 Gb X
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina	Ex h IIIC T60°C Db X
Ex temperatura okoline	+5°C ≤ Ta ≤ +60°C
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:7:4]
Otpornost na vibracije	Transport application test with severity level 1 as per FN 942017-4 and EN 60068-2-6
Klasa korozijske otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	1 ... 60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:7:4]
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	2.000 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Material of cover	PA ojačan
Material of spin disc	POM
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material of connecting plate	Aluminijumski odlivak
Material mounting bracket	Aluminijumski odlivak
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material module connector	Aluminijumski odlivak
Material bowl	Aluminijumska legura za kovanje
Material cup seal	NBR
Material screen	PA
Material separating plate	POM