


Prigušno-nepovratni ventil GRLA-3/8-QS-10-RS-D

Broj artikla: 534343

FESTO

Sa narezanim vijkom i kontramaticom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	QS-10
Pneumatski priključak 2	G3/8
Element podešavanja	Narezani vijak
Vrsta pričvršćenja	navojno sa spoljašnjim navojem
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	900 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smeru	540 ... 975 l/min
Pogonski pritisak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maritime classification	see certificate
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0,2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1.400 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1160 ... 1620 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 40 °C
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	10 Nm
Težina proizvoda	72 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material release ring	POM
Material knurled head	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material adjusting screw	visokolegirani čelik, nerdajući
Material swivel fitting	Cink