

# Filter-regulator MS12-LFR

Broj dela: 535022

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	12
Serija	MS
Zaštita od aktiviranja	Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje Obrtno dugme sa integrisanom bravom može se zatvoriti pomoću pribora
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Dizajn	Regulacija filtera sa manometrom
Indikator pritiska	sa manometarom
Maks. histereza pritiska	0.4 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni gasovi
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja voda sa priborom
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal omotača	Aluminijumska legura za obrada