

Filter MS12N-LF

Broj dela: 535026

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	12
Seriya	MS
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Dizajn	Filter za sinterovanje sa centrifugalnim odvajačem
Radni pritisak	0.8 bar...20 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja voda sa priborom
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal omotača	Aluminijumska legura za obrada