

Zauljivač MS12-LOE

Broj artikla: 535041

FESTO

Za sklop podnožja ventila, sa G-navojem



Prikaz primera

Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Veličina	12
Serijski broj	MS
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Konstruktivna struktura	Proporcionalni standardni zauljivač maglom
Pogonski pritisak	1 ... 16 bar
Minimalni protok za funkciju zauljivača	400 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:--:--]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Ulje - viskozitet	ISO VG 32
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material bowl	Aluminijumska legura za kovanje