Linearna/okretna stezaljka
CLR-50-20-G-P-A-K11-R8

Broj dela: 535501



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Kompletan hod	41 mm
Prečnik klipa	50 mm
Navoj klipnjače	M10
Zatezni hod	20 mm
Prigušenje	elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane
Ugradni položaj	proizvoljno
Dizajn	Klip Klipnjača Komora cilindra
Prepoznavanje položaja	za senzor položaja
Smer zakretanja	ravno
Varijante	Zaštita od prskanja pri zavarivanju Zaštita od prašine
Radni pritisak	2 bar...10 bar
Funkcija	sa dvostrukim dejstvom
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Efektivna sila zatezanja na 0,2 MPa (2 bar, 29 psi)	271 N
Efektivna snaga zatezanja pri 0,4 MPa (4 bar, 58 psi)	508 N
Efektivna sila zatezanja na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	716 N
Maks. obrtni momenat pritezanja, vijak zateznog prstena	47 Nm
Teoretska sila zatezanja na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	990 N
Težina proizvoda	1690 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: sa prolaznim otvorom sa unutrašnjim navojem sa priborom
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal grebača	PPS

Karakteristika	Vrednost
Materijal zavrtnja sa vencem	Čelik pocinkovano
Materijal poklopca	Aluminijumska legura za obrada premazano
Radni materijal zaptivki	NBR TPE-U(PU)
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada kvalitetno eloksirana površina
Materijal klipnjače	premazano visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal komore cilindra	Aluminijumska legura za obrada kvalitetno eloksirana površina