

Plastično crevo PAN-MF-4X0,75-SW

Broj dela: 570357

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	4 mm
radijus skretanja od značaja za protok	15 mm
Unutrašnji prečnik	2.5 mm
Min. radijus skretanja	10 mm
Odgovara standardu	DIN 73378-PA12-PHL
Karakteristike creva	pogodno za energetske lance
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...3.1 MPa -0.95 bar...31 bar -13.775 psi...449.5 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Mineralno ulje
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-60 °C...100 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.008 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, spoljašnji Ø 4 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Šoru	D 65 +/-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	PA12-P