

# Plastično crevo PAN-MF-6X1-SW

Broj dela: 570358

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	6 mm
radijus skretanja od značaja za protok	35 mm
Unutrašnji prečnik	4 mm
Min. radijus skretanja	15 mm
Odgovara standardu	DIN 73378-PA12-PHL
Karakteristike creva	pogodno za energetske lance
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...2.7 MPa -0.95 bar...27 bar -13.775 psi...391.5 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Mineralno ulje
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-60 °C...100 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.016 kg/m
Pneumatski priključak	Utični priključak, spoljašnji Ø 6 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Šoru	D 65 +/-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	PA12-P