


Analogni modul CPX-4AE-U-I

Broj artikla: 573710

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok povezivanja i tehniku priključka) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	46 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	Zavisno od priključnog bloka
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress (u ugrađenom stanju)
Maks. dužina voda	30 m zaslonjeno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	PA ojačan PC
LED prikazi	1 group diagnostics 4 channel diagnostics
Dijagnoza	Wire break per channel Limit violation per channel parameterisation error Overflow/underflow Overload at input Short circuit in sensor supply
Konfiguracija parametara	Data format Forcing per channel Limit monitoring/channel Measured value smoothing Sensor supply active Signal range per channel Behaviour after short circuit Behaviour after overload at input Monitoring wire break/channel
Interno vreme ciklusa	500 µs
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Nazivni pogonski napon DC, napon opterećenja	24V +/- 2%
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	Tip. 50 mA
Broj ulaza	4
Format podataka	15 bita, + predznak moguće skaliranje na 15 bita
Tačnost ponavljanja	0.1% at 25° C
Granica osnovne greške kod 25 °C	±0,2 %
Granica greške korišćenja u odnosu na područje temperature okoline	±0,3 %
Vrsta senzora	+/- 10V +/- 20mA +/- 5V 0 - 10 V

Svojstvo	Vrednost
	0 - 20 mA 1-5 V 4 - 20 mA
Izolacija kanal - kanal	ne
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	da, bez primene internog napajanja senzora
Osiguranje (kratki spoj)	interni elektronski osigurač