


Regulator pritiska MS12-LR-G-D7-LD-AS

Broj artikla: 537148

FESTO

Maksimalni izlazni pritisak 12 bara, sa manometrom, vijak regulatora sa bravom, smer protoka sa leva na desno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	12
Serijski broj	MS
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom sa priborom se zatvara
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	predupravljani membranski regulacioni ventil
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa predpritisnom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem sa karakteristikom povratne struje
Manometar	sa manometrom
Operating pressure MPa	0,08 ... 2,1 MPa
Pogonski pritisak	0,8 ... 21 bar
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 12 bar
Max. pressure hysteresis (MPa)	0,04 MPa
Maks. histerezis pritiska	0,4 bar
Max. pressure hysteresis	5,8 psi
Protok sekundarnog odzračivanja	≤ 600 l/min
Normalni nazivni protok	13.000 ... 22.000 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	4.000 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa ugaonikom za montažu po izboru:
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča
Material of cover	PA
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material control panel	PA ojačan POM
Material underneath cover	Aluminijumska legura za kovanje
Material seals	NBR
Material spring	Opružni čelik
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material membrane	NBR
Material valve stem	Aluminijumska legura za kovanje NBR visokolegirani čelik, nerdajući