


Vakuummetar FVAM-40-V1/0-G1/8-EN

Broj artikla: 537812

FESTO

sa prikaznom jedinicom bara.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivna veličina, manometar	40
Položaj priključka	Zadnja strana centrična
Zasnovano na normi	DIN EN 837-1
Način zaptivanja na navojnom čepu	Presvlaka
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Manometar sa Bourdonovom cevi
Prikazno područje [bara]	-1 ... 0 bar
Područje prikaza	-30 ... 0 inHg
Skala	Dvostruka skala bara (eksterno) Cola Hg (unutra) / psi (unutra)
Pogonski pritisak	-1 ... 0 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Faktor trajnog opterećenja	0,75
Faktor naizmjeničnog opterećenja	0,66
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	81 g
Klasa tačnosti merenja	2,5
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Pneumatski priključak	G1/8
Material of threaded plug	Mesing
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	ABS
Material screen	PMMA