

Beskontaktni prekidač SIEH-M18B-NS-K-L-CR

Broj artikla: 538258

FESTO

induktivno, sa velikim sklopnim razmakom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Odgovara standardu	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Nominalni uklopni razmak	10 mm
Osiguran uklopni razmak	8,1 mm
Faktori redukcije	Aluminijum = 1,0 Nerđajući čelik 1 mm debeo = 0,4 Nerđajući čelik 2 mm debeo = 0,8 Bakar = 0,85 Mesing = 1,3 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Digitalni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Ponovljivost, sklopna veličina FS	0,5 mm
Histerezis	≤ 1,22 mm
Maks. frekvencija prekidača	200 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Pad napona	≤ 2 V
Induktivni zaštitni spoj	ugrađeno Izlazna struja < 100mA i frekvencija sklapanja < 10Hz
Otpornost na kratak spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala talasnost	20 %
Struja praznog hoda	≤ 17 mA
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	3-žilno Kabl
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Veličina	M18
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Način ugradnje	poravnano
Težina proizvoda	115 g
Material housing	visokolegirani čelik
Indikacija stanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP67 IP69K
Pritisna čvrstoća ugrađenog senzora	60 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L