

# Filter-regulator PCRP-64-G12-7-C-R1-M-T19

Broj artikla: 5394677

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                               | Vrednost  |
|--|---|
| Veličina                               | 64  |
| Serija                                 | P   |
| Osiguranje aktiviranja                 | Adjusting screw with lock   |
| Položaj ugradnje                       | vertikalno +/- 5°   |
| Finoća filtera                         | 5 µm  |
| Ispust kondenzata                      | ručno rotacioni   |
| Konstruktivna struktura                | Filter-regulator bez manometra                                      |
| Odgovara standardu                     | NACE MR0175/ISO 15156 (housing and bowl)                            |
| Maks. količina kondenzata              | 30 cm <sup>3</sup>  |
| Funkcija kontrolera                    | sa predpritiskom kompenzacijom<br>sa sekundarnim odzračivanjem      |
| Manometar                              | Prepared for G1/4   |
| Operating pressure MPa                 | 0,1 ... 2 MPa   |
| Pogonski pritisak                      | 1 ... 20 bar  |
| Područje regulacije pritiska           | 0,5 ... 7 bar   |
| Maks. histerezis pritiska              | 0,2 bar   |
| Maks. normalni protok                  | 2.920 l/min   |
| Normalni nazivni protok                | 2.150 l/min   |
| Pogonski medijum                       | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Inertni gasovi |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)                |
| PWIS conformity                        | VDMA24364 zone III  |
| Temperatura ležaja                     | -60 ... 80 °C   |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu        | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:4:4]                   |
| Temperatura medijuma                   | -60 ... 80 °C   |
| Temperatura okoline                    | -60 ... 80 °C   |
| Težina proizvoda                       | 1.910 g   |
| Vrsta pričvršćenja                     | Ugradnja vodova<br>With mounting kit<br>po izboru:                  |
| Priključak manometra                   | G1/4  |
| Pneumatski priključak 1                | G1/2  |
| Pneumatski priključak 2                | G1/2  |
| Material of drain screw                | visokolegirani čelik, nerđajući                                     |
| Material number of drain screw         | 1.4404/316L   |
| Material of filter holder              | Nerđajući čelični liv   |
| Material number of filter support      | 1.4409/CF3M(316L)   |
| Materijal - napomena                   | RoHS komfornost   |
| Material mounting bracket              | visokolegirani čelik, nerđajući                                     |
| Material seals                         | CR<br>NBR<br>VMQ  |
| Material spring                        | visokolegirani čelik, nerđajući                                     |
| Material filter                        | visokolegirani čelik, nerđajući                                     |
| Material number of filter              | 1.4404/316L   |
| Material housing                       | Nerđajući čelični liv   |
| Broj materijala kućišta                | 1.4409/CF3M(316L)   |
| Material adjusting screw               | visokolegirani čelik, nerđajući                                     |
| Material bowl                          | Nerđajući čelični liv   |
| Material number of bowl                | 1.4409/CF3M (316L)  |