


Međupozicijski modul DADM-DGC-32-A

Broj artikla: 541701

FESTO

za linearni pogon DGC i DGCI.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	32
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Operating pressure MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	2,5 ... 8 bar
Operating pressure	36,25 ... 116 psi
Maks. udarna brzina	3 m/s
Maks. vreme zakretanja	100 ms
Tačnost ponavljanja	0,02 mm
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	530 g
Vrsta pričvršćenja	pritegnuto na cilindar DGC
Pneumatski priključak	QS-4
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material stop screw	Čelik pocinkovano
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material lever	visokolegirani čelik, nerđajući
Material clip	visokolegirani čelik, nerđajući
Material nut	Čelik pocinkovano
Fino podešavanje	2 mm
Način funkcionisanja	dvosmerno