


# Električni interface CPVSC1-AE16-CPI

Broj artikla: 541975

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	52 mm
Visina	40 mm
Dužina	70 mm
Fieldbus interface	M9, 5-pin, utičnica i utikač
Dijagnoza specifična za uređaj	Podnapon, ventilski blok
Tipovi komunikacije	CP-feldbus
Maksimalni broj elektromagnetnih kalema	16
Konfiguracija parametara	Parametrizacija preko CP-protokola
Zaštita od zamene polova	za sve priključke električnog pogonskog napona
Protokol	CP-feldbus
Potrošnja struje kod nazivnog radnog napona, opterećenje	Zavisno od tipa i broja ventila
Potrošnja struje kod nazivnog radnog napona	Electronics: $\leq 100$ mA
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 50 °C
Relativna vlažnost vazduha	90% at 50°C ne kondenzira se
Zaštita od direktnog i indirektnog dodira	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
Mehanička zaštita	IP20 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Težina proizvoda	150 g
LED-prikaz specifičan za sabirnicu	CP: CP-Fieldbus
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Material housing	PA ojačan
Materijal - napomena	RoHS komformnost