


Pretvarač mernih vrednosti DADE-MVC-420

Broj artikla: 542118

FESTO

pretvara signal senzora sa standardnog cilindra DNCI i DDPC u analognu veličinu



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Funkcija dijagnostike | Prikaz preko LED-a |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Otpornost na kratak spoj | Da |
| Zaštita od zamene polova | za SPS-utikač S1 |
| Tačnost ponavljanja | Min. ±0.1 mm |
| Analogni izlaz | 4 - 20 mA prema EN 61131-2 |
| Zahtev za napajanjem | Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV) |
| Vreme odskoka, ulazi | 3 ms |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| Premošćenje kvara mreže kod napona logike | 10 ms |
| Preostala talasnost | 4 V _{ss} |
| Potrošnja struje kod nazivnog radnog napona | 20 ... 30 mA |
| Dozvoljena kolebanja napona | +/- 25 % |
| Dozvola | RCM Mark |
| KC mark | KC-EMV |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -20 ... 70 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 95 % ne kondenzira se |
| Mehanička zaštita | IP65 IP67 |
| Temperatura okoline | 0 ... 55 °C |
| Težina proizvoda | 128 g |
| Greška linearnosti FS | 0,2 % |
| Karakteristike, izlazi | prema EN 61131-2 |
| Karakteristike, ulazi | prema EN 61131-2 |
| Sklopna logika, ulazi | PNP (plus sklapanje) |
| Sklopna logika, izlazi | PNP (plus sklapanje) |
| Električni priključak mernog sistema | M12 Utičnica 8-polno |
| Električni priključak | M12 Utikači 8-polno |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |
| Material housing | PBT ojačan |