



Krajnja ploča VMPAL-EPL-IPO32

Broj artikla: 575667

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Širina | 64,8 mm |
| Dužina | 107,3 mm |
| Zaštita od zamene polova | za pogonski napon |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Dijagnoza | Podnapon opterećenja |
| Maks. broj ventilskih mesta | 32 |
| Struktura ventilskog bloka | Valve sizes can be mixed |
| Maksimalni broj elektromagnetnih kalema | 32 |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | -0,9 ... 10 bar |
| Pilot pressure MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Pritisak upravljanja | 3 ... 8 bar |
| Sopstvena potrošnja struje kod napona pod teretom | 30 mA |
| Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona | 30 mA |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| Protokol | I-Port IO-Link |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - High corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -20 ... 40 °C |
| Mehanička zaštita | IP65 IP67 |
| Note on degree of protection | u montiranom stanju |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 170 g |
| IO spoj, protokol | Device V 1.0 |
| IO spoj, modus komunikacije | COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud) |
| IO spoj, tip porta | B |
| IO spoj, broj portova | 1 |
| IO spoj, širina procesnih podataka OUT | 1 - 4 Byte |
| IO spoj, minimalno vreme ciklusa | Device 3,2 ms |
| Electrical connection 1, function | IO-Link |
| Electrical connection 1, connection type | Utikači |
| Electrical connection 1, connection technology | M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101 |
| Electrical connection 1, number of pins/wires | 5 |
| LED-prikaz specifičan za sabirnicu | 1 x communication status |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material end plate | PPA pojačan |