


Connecting cable NEBU-M8W4-K-10-LE4

Broj dela: 575833

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Odgovara standardu | Boje žica i brojevi priključaka u skladu sa EN 60947-5-2 EN 61076-2-104 |
| Zaštita od eksplozije | Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Osnovna oznaka | sa 2x nosača natpisa |
| Težina proizvoda | 272 g |
| Električni priključak 1, funkcija | Strana uređaja u polju |
| Električni priključak 1, konstrukcija | okrugli |
| Električni priključak 1, vrsta priključka | Utičnica |
| Električni priključak 1, izlaz kablova | pod uglom |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja | M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104 |
| Električni priključak 1, broj polova/žica | 4 |
| Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile | 4 |
| Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja | Pričvršćivanje zavrtnjima |
| Električni priključak 2, funkcija | Strana upravljanja |
| Električni priključak 2, vrsta priključka | Kabl sa utičnicom |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja | otvoreni kraj |
| Električni priključak 2, broj polova/žila | 4 |
| Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile | 4 |
| Opseg radnog pritiska DC | 0 V...30 V |
| Napomena o opsegu radnog pritiska AC | 0 V...30 V |
| Opterećenje struje pri 40 °C | 3 A |
| Otpornost na udarni napon | 0.8 kV |
| Dužina kabla | 10 m |
| Karakteristika voda | Standardno |
| Uslovi provere voda | Otpornost na naizmjenično savijanje: prema Festo standardu Uslovi provere na zahtev Energetski lanac: > 5 miliona ciklusa, radijus savijanja 75 mm |
| Radijus skretanja, fiksno postavljanje kablova | 14 mm |
| Radijus skretanja, pokretno polaganje kablova | 46 mm |
| Prečnik kabla | 4.5 mm |
| Tolerancija, prečnik kabla | 0,1 mm |

| Karakteristika | Vrednost |
|--|---|
| Struktura kabla | 4 x 0,25 mm ² |
| Nominalni poprečni presek voda | 0.25 mm ² |
| Vrsta zaštite | IP65 IP68 IP69K |
| Napomena o vrsti zaštite | u montiranom stanju |
| Posebne karakteristike | otporno na ulje |
| Temperatura okruženja | -25 °C...70 °C |
| Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova | -5 °C...70 °C |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema EU direktivi RoHS |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema UK RoHS propisima |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen bez halogena bez fosforne kiseline |
| Stepen zaprljanja | 3 |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| Materijal plašta kabla | TPE-U(PUR) |
| Boja plašta kabla | sivo |
| Materijal kućišta | TPE-U(PUR) |
| Boja kućišta | crno |
| Materijal blokade vijka | Mesing, niklovani |
| Radni materijal zaptivki | NBR |
| Materijal utičnih kontakata | Pozlaćena legura bakra |
| Materijal izolacionog omotača | PP |