

Cilindar zaustavljač DFSP-20-15-S-PA

Broj artikla: 576073

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	15 mm
Prečnik klipa	20 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcionisanja	dvosmerno vučno
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Profilna cev
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Osiguranje od zakretanja / vođenje	okrugla klipnjača
Operating pressure MPa	0,16 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	1,6 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Permissible impact force on the advanced piston rod	1.370 N
Dozvoljena poprečna sila kod postupka sklapanja	228 N
Max. cycle frequency	5 Hz
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa unutrašnjim navojem sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of flange screw	Čelik, pocinkovan
Material cover	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material seals	TPE-U(PU)
Material piston rod	visokolegirani čelik, nerđajući
Material roll	Čelik, pocinkovan
Material cylinder barrel	Aluminijumska legura za kovanje glatko eloksirano