


# Cilindar zaustavljač DFSP-32-20-F-PA

Broj artikla: 576106

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost  |
|---|---|
| Hod   | 20 mm   |
| Prečnik klipa                                       | 32 mm   |
| Navoj klipnjače                                     | M6  |
| Prigušivanje  | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano                               |
| Položaj ugradnje                                    | proizvoljno   |
| Način funkcionisanja                                | dvosmerno<br>vučno  |
| Konstruktivna struktura                             | Klip<br>Klipnjača<br>Profilna cev   |
| Prepoznavanje pozicije                              | za beskontaktni prekidač  |
| Kraj klipnjače                                      | Unutrašnji navoj  |
| Varijante   | Unutrašnji navoj na klipnjači   |
| Osíuranje od zakretanja / vodenje                   | okrugla klipnjača   |
| Operating pressure MPa                              | 0,12 ... 1 MPa  |
| Pogonski pritisak                                   | 1,2 ... 10 bar  |
| Pogonski medijum                                    | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                           |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja              | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)                        |
| Klasa korozione otpornosti KBK                      | 2 - Moderate corrosion stress   |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura okoline                                 | -10 ... 80 °C   |
| Permissible impact force on the advanced piston rod | 3.270 N   |
| Dozvoljena poprečna sila kod postupka sklapanja     | 595 N   |
| Max. cycle frequency                                | 5 Hz  |
| Vrsta pričvršćenja                                  | sa prolaznim otvorom<br>sa unutrašnjim navojem<br>sa priborom<br>po izboru: |
| Pneumatski priključak                               | G1/8  |
| Materijal - napomena                                | RoHS komfornost   |
| Material of flange screw                            | Čelik, pocinkovan   |
| Material cover                                      | Aluminijumska legura za kovanje<br>eloksirano                               |
| Material seals                                      | TPE-U(PU)   |
| Material piston rod                                 | visokolegirani čelik, nerđajući   |
| Material roll                                       | Čelik, pocinkovan   |
| Material cylinder barrel                            | Aluminijumska legura za kovanje<br>glatko eloksirano                        |