


Elektromagnetni ventil

VZWM-L-M22C-G12-F5-R1

Broj artikla: 546164

FESTO

Servo-controlled, with diaphragm, G1/2" connection, stainless steel version.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	Membranski ventil Servo controlled
Način aktiviranja	električno
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	prednost stojećem položaju
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	G1/2
Električni priključak	Solenoid coil type MH-... , coil can be ordered as an accessory
Nazivni prečnik	13 mm
Funkcija ventila	2/2 zatvoren, monostabilan
Smer protoka	nije reverzibilno
Medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi Voda neutralne tečnosti
Pogonski pritisak ventil za tekuće medije	0,5 ... 6 bar
Pogonski pritisak ventil za gasovite medije	0,5 ... 10 bar
Razlika pritiska	0,5 bar
Vrsta upravljanja	predupravljano
Maks. viskozitet	22 mm ² /s
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura medija tekućih medijuma	5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Protok Kv	2,4 m ³ /h
Normalni nazivni protok	2.400 l/min
Vreme uključenja	8 ms
Vreme uključenja za tečne medije	110 ms
Vreme isključenja	10 ms
Vreme reagovanja za tečne medije	200 ms
b-vrednost	0,37
C vrednost	9,8 l/sbar
Materijal - napomena	RoHS komfornost
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Nerđajući čelični liv
Broj materijala kućišta	1.4581
Material seals	NBR
Material plunger tube	visokolegirani čelik
Težina proizvoda	360 g
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress
Maks. pritezni moment, vijak poklopca	20 Nm
Maks. pritezni moment, priključni navoj	105 Nm
Maks. pritezni moment, pričvršćenja kalema	2 Nm