

Osnovni ventil LR-D-MINI


Broj artikla: 546430

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

[bez navojnih priključnih ploča.](#)

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Veličina | Mini |
| Seriya | D |
| Osiguranje aktiviranja | Okretno dugme sa blokadom |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | direktno upravljani membranski regulacioni ventil |
| Funkcija kontrolera | Izlazni pritisak konstantan sa predpritisnom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem |
| Manometar | Prepared for G1/8 |
| Pogonski pritisak | 13,8 ... 240 Psi |
| Područje regulacije pritiska | 6,9 ... 180 Psi |
| Maks. histerezis pritiska | 3 Psi |
| Normalni nazivni protok | 28 cfm |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi |
| Temperatura medijuma | 14 ... 140 °F |
| Temperatura okoline | 14 ... 140 °F |
| Težina proizvoda | 10,5 oz |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova sa priborom |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material of connecting plate | Cink |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Cink |