

# Utični priključak NPQH-D-G38-Q10-P10

Broj dela: 578346

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                       | Vrednost   |
|--|--|
| Veličina konstrukcije                                | Standard   |
| Nominalna širina                                     | 8 mm   |
| Dubina umetanja creva                                | 18.3 mm  |
| Vrsta zaptivke navojnog rukavca                      | Zaptivni prsten  |
| Ugradni položaj                                      | Proizvoljan  |
| Oblik  | ravni oblik  |
| Veličina posude                                      | 10   |
| Dizajn   | Push-Pull princip  |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega       | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi          |
| Napomena o radnom pritisku                           | Voda: maks. 0,6 MPa na 0 °C – 50 °C  |
| Institucija koja izdaje sertifikat                   | NSF C0523185   |
| Radni medij  | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:--]<br>Voda (tečna, bez leda) |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                | Moguć pogon sa podmazivanjem   |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK            | 3 - jaka izloženost koroziji   |
| LABS usklađenost                                     | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Klasa za čiste sobe                                  | Klasa 4 prema ISO 14644-1  |
| Pogodnost za prehrambene proizvode                   | vidi Izjavu o usaglašenosti<br>NSF/ANSI 169                                |
| Temperatura okruženja                                | 0 °C...150 °C  |
| Nominalni obrtni momenat pritezanja                  | 9 Nm   |
| Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja | ± 20 %   |
| Težina proizvoda                                     | 22.7 g   |
| Vrsta pričvršćenja                                   | Spoljašnji imbus SW16<br>Unutrašnji imbus SW8                              |
| Pneumatski priključak 1                              | Spoljašnji navoj G3/8  |
| Pneumatski priključak: 2                             | za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm  |
| Napomena o materijalu                                | RoHS-usaglašen   |
| Materijal kućišta                                    | Mesing, hemijski niklovan  |

| <b>Karakteristika</b>             | <b>Vrednost</b>                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Materijal navojne zaptivke        | FPM                             |
| Materijal prstena za pridržavanje | PEI                             |
| Materijal otpuštajućeg prstena    | Hemijski niklovani mesing       |
| Materijal crevne zaptivke         | FPM                             |
| Materijal steznog segmenta creva  | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Materijal potpornog prstena       | PEI                             |