


Elektromagnetni ventil CPVSC1-M1HT-J-H-Q3

Broj dela: 548059

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|--|
| Funkcija ventila | 5/2 bistabilni |
| Vrsta aktiviranja | električni |
| Veličina ventila | 10 mm |
| Normalni nominalni protok | 170 l/min |
| Pneumatski radni priključak | QS-3 |
| Pogonski napon | 24V DC |
| Radni pritisak | -0.09 MPa...0.7 MPa -0.9 bar...7 bar |
| Dizajn | Zasun sa klipom |
| Dozvola | c UL us - Recognized (OL) |
| Vrsta zaštite | IP40 |
| Funkcija ispuštanja vazduha | bez prigušivanja |
| Princip zaptivanja | meko |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Ručna pomoćna aktivacija | impulsno |
| Vrsta upravljanja | sa predupravljanjem |
| Snabdevanjem upravljačkim vazduhom | eksterni |
| Smer strujanja | nije reverzibilno |
| Prekrivanje | pozitivno preklapanje |
| Upravljački pritisak | 0.3 MPa...0.7 MPa 3 bar...7 bar |
| Uklopno vreme oko | 8 ms |
| Maks. pozitivni impuls ispitivanja pri signalu 0 | 500 µs |
| Maks. negativni impuls ispitivanja pri signalu 1 | 400 µs |
| Karakteristične vrednosti za kaleme | 24 V DC: 1,0 W |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Otpornost na oscilacije | Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6 |
| Otpornost na udare | Šok provera prema stepenu oštine 2 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27 |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji |

| Karakteristika | Vrednost |
|--|--------------------------------|
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura medija | -5 °C...50 °C |
| Temperatura okruženja | -5 °C...50 °C |
| Težina proizvoda | 56.5 g |
| Električni priključak | 2-polni Priključak |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |
| Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 82/84 | Sabirni priključak |
| Pneumatski priključak 1 | Sabirni priključak |
| Pneumatski priključak: 2 | QS-3 |
| Pneumatski priključak 3/5 sastavljen | Zbirni priključak |
| Pneumatski priključak: 4 | QS-3 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Radni materijal zaptivki | NBR |
| Materijal kućišta | Aluminijum liven pod pritiskom |