

# Filter-regulator LFR-3/4-D-5M-MAXI-MPA

Broj artikla: 8002322

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Sa metalnom zaštitnom šoljom i manometrom, finoća filteriranja 5 µm.  
Sa ručnim ispuštanjem kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                               | Vrednost  |
|--|---|
| Veličina                               | Maxi  |
| Seriya                                 | D   |
| Osíuranje aktiviranja                  | Okretno dugme sa blokadom   |
| Položaj ugradnje                       | vertikalno +/- 5°   |
| Finoća filtera                         | 5 µm  |
| Ispust kondenzata                      | ručno rotacioni   |
| Konstruktivna struktura                | Filter-regulator sa manometrom                                      |
| Maks. količina kondenzata              | 80 cm <sup>3</sup>  |
| Zaštita od ljuštenja                   | Metalna zaštitna korpa  |
| Manometar                              | sa manometrom   |
| Pogonski pritisak                      | 1 ... 16 bar  |
| Područje regulacije pritiska           | 0,5 ... 12 bar  |
| Maks. histerezis pritiska              | 0,4 bar   |
| Normalni nazivni protok                | 7.600 l/min   |
| Pogonski medijum                       | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inertni gasovi |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)                |
| Klasa korozione otpornosti KBK         | 2 - Moderate corrosion stress                                       |
| PWIS conformity                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura ležaja                     | -10 ... 60 °C   |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu        | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni gasovi |
| Temperatura medijuma                   | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura okoline                    | -10 ... 60 °C   |
| Težina proizvoda                       | 1.370 g   |
| Vrsta pričvršćenja                     | Ugradnja vodova<br>sa priborom<br>po izboru:                        |
| Pneumatski priključak 1                | G3/4  |
| Pneumatski priključak 2                | G3/4  |
| Materijal - napomena                   | RoHS komfornost   |
| Material housing                       | Cink  |
| Material bowl                          | PC  |