

Okrugli cilindar DSNU-3/4"- -PPV-A-S2


Broj artikla: 548522

FESTO

zasnovano na DIN ISO 6432, za prepoznavanje pozicije. Različite mogućnosti pričvršćenja, sa i bez dodatnih elemenata za pričvršćenje. Sa podesivim prigušenjem krajnjih položaja.

Za detekciju pozicije beskontaktnim prekidačima potreban je najmanji hod od 0,04 inča.

Prikaz primera



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Hod | 0,4 ... 12 " |
| Prečnik klipa | 3/4" |
| Navoj klipnjače | 5/16-24 UNF-2A |
| Zasnovano na normi | ISO 6432 |
| Prigušivanje | PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Kraj klipnjače | Spoljašnji navoj |
| Konstruktivna struktura | Klip Klipnjača |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Varijante | Prolazna klipnjača |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | 1 ... 10 bar |
| Način funkcionisanja | dvosmerno |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -4 ... 176 °F |
| Energija naleta u krajnjim položajima | 0,1475 ft-lbf |
| Dužina prigušivanja | 0,59 " |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 31,66 lbf |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 37,7 lbf |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm | 1,552 oz |
| Dodatna težine po 10 mm hoda | 0,141 oz |
| Vrsta pričvršćenja | sa priborom |
| Pneumatski priključak | 1/8 NPT |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material cover | Aluminijumska legura za kovanje |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material piston rod | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material cylinder barrel | visokolegirani čelik, nerđajući |