

# Regulator pritiska LR-3/8-D-7-I-MINI-MPA

Broj artikla: 8002393

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Sa manometrom, radni pritisak do 7 bara.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                               | Vrednost  |
|--|---|
| Veličina                               | Mini  |
| Seriya                                 | D   |
| Osiguranje aktiviranja                 | Okretno dugme sa blokadom   |
| Položaj ugradnje                       | proizvoljno   |
| Konstruktivna struktura                | direktno upravljani membranski regulacioni ventil   |
| Funkcija kontrolera                    | Izlazni pritisak konstantan<br>sa predpritiskom kompenzacijom<br>sa sekundarnim odzračivanjem<br>sa karakteristikom povratne struje |
| Manometar                              | sa manometrom   |
| Pogonski pritisak                      | 1 ... 16 bar  |
| Područje regulacije pritiska           | 0,5 ... 7 bar   |
| Maks. histerezis pritiska              | 0,2 bar   |
| Normalni nazivni protok                | 1.800 l/min   |
| Pogonski medijum                       | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi   |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)  |
| PWIS conformity                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu        | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi   |
| Temperatura medijuma                   | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura okoline                    | -10 ... 60 °C   |
| Težina proizvoda                       | 350 g   |
| Vrsta pričvršćenja                     | Ugradnja prednje ploče<br>Ugradnja vodova<br>sa priborom  |
| Pneumatski priključak 1                | G3/8  |
| Pneumatski priključak 2                | G3/8  |
| Materijal - napomena                   | RoHS komfornost   |
| Material of connecting plate           | Cink  |
| Material seals                         | NBR   |
| Material housing                       | Cink  |