


# Kombinacija pripreme grupe MSB4N-1/4:J1D7A1-WP

Broj dela: 550491

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost   |
|---|--|
| Veličina konstrukcije                     | 4  |
| Serijska                                  | MS   |
| Zaštita od aktiviranja                    | Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje može se zatvoriti pomoću pribora  |
| Ugradni položaj                           | vertikalno +/- 5°  |
| Finoća filtera                            | 40 µm  |
| Odvod kondenzata                          | ručno okretanje  |
| Dizajn                                    | Modul grananja<br>ON/OFF ventil<br>Regulacija filtera sa manometrom<br>Standardni podmazivač raspršenim uljem                  |
| Funkcija regulatora                       | Izlazni pritisak, konstantan sa kompenzacijom pretpritiskom sa sekundarnim odzračivanjem sa ponašanjem pri povratnom strujanju |
| Zaštita posude                            | Plastična zaštitna korpa   |
| Indikator pritiska                        | sa manometrom  |
| Radni pritisak                            | 4.5 bar...10 bar   |
| Opseg regulisanja pritiska                | 4 bar...9 bar  |
| Normalni nominalni protok                 | 750 l/min  |
| Karakteristične vrednosti za kaleme       | 24 V DC: 1,8 W   |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Inertni gasovi  |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju     | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)   |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji  |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura skladištenja                  | -10 °C...60 °C   |
| Pogodnost za prehrambene proizvode        | vidi dodatne informacije o materijalima  |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu           | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Temperatura medija                        | -10 °C...50 °C   |
| Temperatura okruženja                     | -10 °C...50 °C   |
| Težina proizvoda                          | 1600 g   |
| Vrsta pričvršćenja                        | sa priborom  |

| <b>Karakteristika</b>    | <b>Vrednost</b>                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Pneumatski priključak 1  | 1/4 NPT                        |
| Pneumatski priključak: 2 | 1/4 NPT                        |
| Pneumatski priključak 3  | G1/4                           |
| Materijal kućišta        | Aluminijum liven pod pritiskom |
| Materijal omotača        | PC                             |