

# Kombinacija pripremnih grupa MSB4N-1/4:J3D7A1-WP

Broj artikla: 550495

FESTO

Sastoji se od filter-regulacionog ventila, blokirajućeg električnog ventila, ventila za uspostavu pritiska pneumatskog, ploče za zidno pričvršćenje. Maksimalni izlazni pritisak 9 bara, filter 5 µm, sa manometrom, vijak regulatora sa bravom, plastična čaša sa plastičnom zaštitnom šoljom, ručni ispust kondenzata, smer protoka sa leva na desno.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                               | Vrednost   |
|--|--|
| Veličina                               | 4  |
| Seriya                                 | MS   |
| Osiguranje aktiviranja                 | Okretno dugme sa blokadom sa priborom se zatvara   |
| Položaj ugradnje                       | vertikalno +/- 5°  |
| Finoća filtera                         | 5 µm   |
| Ispust kondenzata                      | ručno rotacioni  |
| Konstruktivna struktura                | On-off ventil<br>Filter-regulator sa manometrom<br>Standardni zauljivač maglom   |
| Funkcija kontrolera                    | Izlazni pritisak konstantan sa predpritiskom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem sa karakteristikom povratne struje |
| Zaštita od ljuštenja                   | Plastična zaštitna korpa   |
| Manometar                              | sa manometrom  |
| Pogonski pritisak                      | 4,5 ... 10 bar   |
| Područje regulacije pritiska           | 4 ... 9 bar  |
| Normalni nazivni protok                | 700 l/min  |
| Parametri kalema                       | 24 V DC: 1.8 W   |
| Pogonski medijum                       | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Inertni gasovi  |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)   |
| Klasa korozione otpornosti KBK         | 2 - Moderate corrosion stress  |
| PWIS conformity                        | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura ležaja                     | -10 ... 60 °C  |
| Food-safe                              | See Supplementary material information   |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu        | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:4:4]  |
| Temperatura medijuma                   | -10 ... 50 °C  |
| Temperatura okoline                    | -10 ... 50 °C  |
| Težina proizvoda                       | 1.600 g  |
| Vrsta pričvršćenja                     | sa priborom  |
| Pneumatski priključak 1                | 1/4 NPT  |
| Pneumatski priključak 2                | 1/4 NPT  |
| Pneumatski priključak 3                | G1/4   |
| Material housing                       | Aluminijumski odlivak  |
| Material bowl                          | PC   |