



Kombinacija pripremnih grupa MSB6N-1/2:C3J4M1D7A1F3-WP

Broj artikla: 550506

FESTO

sastavljen od ručnog on-off ventila, regulatora sa filterom, zauljivača, blokirajućeg ventila električno, ventila za uspostavu pritiska pneumatski, odvojnog modula sa pritisnom sklopkom bez prikaza, ploče za zidno pričvršćenje. Maksimalni izlazni pritisak 9 bara, filter 5 µm sa manometrom, vijak regulatora sa bravom, plastična čaša sa plastičnom zaštitnom šoljom, automatski ispusit kondenzata, smer protoka sa leva na desno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	6
Serija	MS
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom sa priborom se zatvara
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	5 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Modul za grananje Ventil za uspostavu pritiska Senzor pritiska On-off ventil Filter-regulator sa manometrom Standardni zauljivač maglom
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa predpritiskom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem sa karakteristikom povratne struje
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna korpa
Manometar	sa manometrom
Pogonski pritisak	4,5 ... 10 bar
Područje regulacije pritiska	4 ... 9 bar
Normalni nazivni protok	2.100 l/min
Parametri kalema	24 V DC: 2.5 W
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:4:-]
Temperatura medijuma	5 ... 50 °C
Temperatura okoline	5 ... 50 °C
Težina proizvoda	4.000 g
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak 2	1/2 NPT
Pneumatski priključak 3	G1/2
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material bowl	PC