


Obrtni modul ERMB-32

Broj artikla: 552708

FESTO

Električno. Interface gonjene strane identičan je kao kod pneumatskog zakretnog pogona DRQD.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	32
Konstruktivna struktura	Elektromehanički obrtni modul sa zupčastim remenom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ugao obrtanja	beskonačno
Prenosni odnos prenosnika	3:1
Težina proizvoda	3.250 g
Pogonski mali zupčanik-prečnik	12 mm
Zupčasti kaiš, podela	5 mm
Maks. brzina obrtanja na gonjenoj strani	300 1/min
Maks. ulazna brzina obrtanja	900 1/min
Maks. pogonski moment	8,5 Nm
Pogonski moment u praznom hodu	< 0,5 Nm
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material of drive shaft	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano visokolegirani čelik, nerđajući
Material cover	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material toothed belt	Polihloropren sa staklenim vlaknima