


# Fini filter MS9-LFM-N3/4-BUV-HF

Broj artikla: 552986

FESTO

Filter 1 µm, metalna čaša, visoki protok, automatski ispust kondenzata, smer protoka sa leva na desno.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Serija	MS
Veličina	9
Konstruktivna struktura	Filter sa vlaknima
Finoća filtera	1 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski ručno dodirujući
Pogonski pritisak	2 ... 12 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha	10.000 l/min
Min. standardni protok za klasu čistoće vazduha	500 l/min
Efikasnost filtera	99,99 %
Maks. količina kondenzata	225 ml
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Ex temperatura okoline	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak 2	3/4 NPT
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material of cover	PA
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material bowl	Aluminijumska legura za kovanje
Material screen	PA
Material seals	NBR
Težina proizvoda	2.500 g