


Plastično crevo PUN

Broj artikla: 553573

FESTO

Molimo da uvažite minimalnu količinu naručivanja.



Prikaz primera

Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	3 ... 16 mm
Unutrašnji prečnik	2 ... 11 mm
Pogonski pritisak zavisn od temperature	-0,95 ... 30 bar
Dozvola	TÜV
Mesto izdavanja sertifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-35 ... 60 °C
Boja	plavo smede žuto zeleno prirodno crveno crno srebrno Translucent blue Translucent yellow Translucent green Translucent red Translucent black belo
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material tubing	TPE-U(PU)