

Plastično crevo PAN-10X1,5-GN

Broj artikla: 553921

FESTO

Standardna O.D creva, termički i mehanički visoko opteretivo.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Spoljašnji prečnik | 10 mm |
| Radius savijanja, merodavan za protok | 58 mm |
| Unutrašnji prečnik | 7 mm |
| Min. radius savijanja | 27 mm |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1,7 MPa |
| Pogonski pritisak zavisao od temperature | -0,95 ... 17 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 246,5 psi |
| Dozvola | TÜV |
| Mesto izdavanja sertifikata | B 013277 0506 00 |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -30 ... 80 °C |
| Težina proizvoda prema dužini | 0,042 kg/m |
| Pneumatski priključak | For push-in connector outside diameter 10 mm |
| Boja | zeleno |
| Tvrdoća po Shoreu | D 55 +/-3 |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material tubing | TPE-A |