



Zakretno-linearna jedinica DSL-32-40-270-P-A-S20-B

Broj artikla: 556507

FESTO

Za prepoznavanje pozicije. Rotacionim i linearnim pomeranjem se može upravljati nezavisno jedno od drugog. Rotaciono kretanje je od 0° - 270° kontinualno podesivo.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Područje podešavanja, ugao zakretanja | 0 ... 270 deg |
| Hod | 40 mm |
| Prečnik klipa | 32 mm |
| Ugao zakretanja | 0 ... 272 deg |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Fino podešavanje | -6 deg |
| Način funkcionisanja | dvosmerno |
| Konstruktivna struktura | Zakretno krilo |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Varijante | Through, hollow piston rod |
| Osiguranje od zakretanja / vođenje | klizno vođeno |
| Pogonski pritisak | 2,5 ... 8 bar |
| Maks. udarna brzina | 500 mm/s |
| Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 2 Hz |
| Zazor ugla zakretanja | 2 deg |
| Tačnost ponavljanja | 1 deg |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Dinamički moment tereta | 0,8 Nm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 294 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 422,5 N |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 10 Nm |
| Dozvoljeni moment inercije | 0,00017 kgm ² |
| Težina proizvoda | 2.840 g |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm | 2.840 g |
| Dodatna težine po 10 mm hoda | 109 g |
| Vrsta pričvršćenja | stegnuto u T prerezu sa spoljašnjim navojem po izboru: |
| Pneumatski priključak | G1/8 |
| Material cover | Aluminijumska legura za kovanje eloksirano |
| Material seals | TPE-U(PU) |
| Material housing | Aluminijumska legura za kovanje glatko eloksirano |
| Material piston rod | Čelik za poboljšanje |