



Pretvarač signala SCDN-2A-EC4-PNLK-L1

Broj artikla: 8035556

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Mesto izdavanja sertifikata	UL E322346
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Merna veličina	Current
Signalno područje	0 - 20 mA
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Interval očitavanja, tipični	1 ms
Tačnost FS	0,5 %FS
Tačnost ponavljanja u ± %FS	0,2 %FS
Digitalni izlaz	2 x PNP ili 2 x NPN preklopivo
Sklopna funkcija	slobodno se programira
Funkcija sklopnog elementa	Mirni/radni kontakt, preklopiv
Maks. izlazna struja	100 mA
Otpornost na kratak spoj	Da
Protokol	IO-Link
IO spoj, protokol	Device V 1.1
IO-Link, Profil	Smart sensor profile
IO spoj, funkcijska klasa	Binary Data Channels (BDC) Process Data Variable (PDV) Identifikacija Dijagnoza Teach channel
IO spoj, modus komunikacije	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, SIO mode support	Da
IO spoj, tip porta	A
IO spoj, širina procesnih podataka OUT	0 Byte
IO spoj, širina procesnih podataka IN	5 Byte
IO spoj, sadržaj procesnih podataka IN	14 bit PDV (measured value InA) 14 bit PDV (measured value InB) 2 bit BDC (measured value monitoring)
IO spoj, minimalno vreme ciklusa	5 ms
IO-Link, data memory required	0,5 Kilobyte
Područje pogonskog napona DC	15 ... 30 V
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Electrical connection 1, connection type	Utikači
Electrical connection 1, connection technology	Connection pattern L1J
Electrical connection 1, number of pins/wires	4
Electrical connection 2, connection type	2 x utičnica
Electrical connection 2, connection technology	Plug pattern EC
Electrical connection 2, number of pins/wires	4
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče

Svojstvo	Vrednost
	sa zidnim/površinskim držačem
Težina proizvoda	23 g
Material housing	PA ojačan
Vrsta prikaza	Osvetljen LCD višebojan
Mogućnosti podešavanja	IO-Link Teach-In preko ekrana i tastera
Osiguranje manipulacije	IO-Link PIN-Code
Mehanička zaštita	IP40
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L