


Vodeća osovina ELFA-KF-120- -

Broj artikla: 8037972

FESTO



Prikaz primera



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Radni hod	50 ... 8.500 mm
Veličina	120
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodica
Maks. ubrzanje	50 m/s ²
Maks. brzina	5 m/s
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije 2. stepena ly	1.264,58E+03 mm ⁴
Moment inercije 2. stepena lz	4.365,79E+03 mm ⁴
Maks. sila Fy	5.500 N
Maks. sila Fz	6.890 N
Maks. otpor praznog hoda	23 N
Maks. moment Mx	104 Nm
Maks. moment My	680 Nm
Maks. moment Mz	680 Nm
Interval podmazivanja zavisano od puta	1.000 km
Težina klizača	3.600 g
Težina dodatnog klizača	3.600 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	8.500 g
Dodatna težine po 10 mm hoda	103 g
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Material of profile	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material cover tape	nerđajući plemeniti tračni čelik
Material guide slide	Čelik za poboljšanje
Material guide rail	Čelik za poboljšanje prekriveno protivkorozionim slojem
Material slide	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano