



Kombinacija pripremnih grupa MSB6-1/2:C3:J120:D14-WP

Broj artikla: 8042670

FESTO

Maximum output pressure 7 bar, 40 µ filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, manual condensate drain, flow direction from left to right.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	6
Serija	MS
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom sa priborom se zatvara
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	40 µm
Ispust kondenzata	ručno rotacioni
Konstruktivna struktura	On-off ventil Filter-regulator sa manometrom
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa predpritiskom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem sa karakteristikom povratne struje
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna korpa
Manometar	sa manometrom
Pogonski pritisak	4 ... 18 bar
Područje regulacije pritiska	4 ... 7 bar
Normalni nazivni protok	4.400 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura medijuma	0 ... 50 °C
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	2.000 g
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Pneumatski priključak 3	G1/2
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material bowl	PC