


# Ventil aktiviran zakretnom polugom VMEF-VRT-M32-M-N18

Broj dela: 8048983

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 monostabilni
Vrsta aktiviranja	mehanički
Ugradna širina	20 mm
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	750 l/min
Pneumatski radni priključak	1/8 NPT
Radni pritisak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Dizajn	Zakretni pogon Ležište diska
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge
Nominalna širina	5.6 mm
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta upravljanja	direktni
Smer strujanja	reverzibilno
Prekrivanje	Nulto preklapanje
Maks. brzina aktiviranja pri bočnom aktiviranju	1 m/s
Maks. uključna frekvencija	2.5 Hz
Ugao bregaste ploče	45 deg
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Napomena o temperaturi okruženja	Uticaj toplote na habanje
Momenat aktiviranja	1.2 Nm
Težina proizvoda	178 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	1/8 NPT

<b>Karakteristika</b>	<b>Vrednost</b>
Pneumatski priključak: 2	1/8 NPT
Pneumatski priključak 3	1/8 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	PA-ojačan
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana