



flow transmitter

SFTE-5U-Q4-B-2.5K

Broj artikla: 8058513

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Merna veličina	Mass flow rate Volumetric flow rate
Smer protoka	jednosmerno
Metod merenja	toplinski
Postupak merenja	Heat Loss
Flow rate detection range, start value	0 l/min
Flow rate detection range, end value	5 l/min
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:4:4] Azot
Temperatura medijuma	0 ... 50 °C
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Nazivna temperatura	23 °C
Tačnost ponavljanja \pm %FS	1 %FS
Analogni izlaz	1 - 5 V
Vreme porasta	3 ms
Min. otpor potrosaca, naponski izlaz	20 kOhm
Otpornost na kratak spoj	Da
Otpornost na preopterećenje	postoji
Područje pogonskog napona DC	22 ... 26 V
Struja praznog hoda	\leq 17 mA
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Electrical connection 1, connection type	Kabl
Electrical connection 1, connection technology	otvoreni kraj
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Dužina kabla	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa prolaznim otvorom sa priborom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 4 mm
Težina proizvoda	40 g
Material housing	PA ojačan
Mehanička zaštita	IP40
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L