

# Piezo ventil

## VEMP-BS-3-16-D7-F-28T1

Broj artikla: 8064294

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina kontejnera	1
Note on degree of protection	Zavisno od priključnog bloka
Normalni nazivni protok	27 l/min
Normalni nazivni protok 2-3	28 l/min
Smer protoka	nije reverzibilno
Nazivni pogonski pritisak	1 bar
Pogonski pritisak	0 ... 1,1 bar
Funkcija ventila	3/3-way, closed, monostable
Nazivni prečnik	1,6 mm
Način aktiviranja	električno
Pneumatski priključak 1	Prirubnica
Pneumatski priključak 2	Prirubnica
Pneumatski priključak 3	Prirubnica
Medijum	Inertni gasovi Air Oxygen (oxygen applications to IEC 60601-1 only on request) Azot
Posebne karakteristike	Oxygen-compatible to DIN EN 1797
Pogonski medijum	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:3:1]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Finoća filtera	≤ 5 μm
Relativna vlažnost vazduha	0 - 70 % ne kondenzira se
Tačka rose	≤ -20 °C
Maks. frekvencija prekidača	5 Hz
Temperatura medijuma	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Nazivni pogonski napon DC	310 V
Područje pogonskog napona DC	0 ... 310 V
Maks. potrošnja struja	5 mA
Maks. električna primljena snaga	1 mW
Težina proizvoda	8 g
Material seals	EPDM
Material housing	PA ojačan
Material cover	PA ojačan
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Mera mreže	17,2 mm
Dimenzije Š x D x V	17,2 mm x 52,1 mm x 7,2 mm
Vrsta pričvršćenja	na priključnoj letvi na priključnoj ploči
Položaj ugradnje	proizvoljno
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L