


# Priključni kabl VMPAL-KM-S-SD44-IP67-10

Broj artikla: 560427

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Težina proizvoda	1.577 g
Električni priključak	Kabl sa utikačem
Dužina kabla	10 m
Svojstvo kabla	Standard
Min. radijus savijanja kabla	115 mm
Prečnik kabla	9,6 mm
Struktura kabla	36x0,25
Mehanička zaštita	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	PVC