



Paralelna hvataljka EHPS-25-A

Broj artikla: 8070830

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	25
Hod po prihvatnoj čeljusti	16 mm
Maks. tačnost zamene	$\leq 0,2$ mm
Maks. ugaoni zazor prihvatnih čeljusti ax, ay	0,3 deg
Maks. zazor prihvatnih čeljusti Sz	0,04 mm
Simetrija rotacije	$\leq 0,2$ mm
Tačnost ponavljanja, hvataljka	$\leq 0,01$ mm
Broj prstiju hvataljke	2
Drive system	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Funkcija hvataljke	Paralelno
Konstruktivna struktura	Pužni prenosnik T oblik Zupčasta letva / mali zupčanik Electric gripper
Odgovara standardu	IEC 61010-1
Vodica	Klizna vodica
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Vrsta motora	DC servomotor
Kontrolni elementi	Latched switch
Indikacija pogonske spremnosti	LED
Max. cycle frequency	0,8 Hz
Maks. masa po eksternom prihvatnom prstu	230 g
Maks. potrošnja struja	2 A
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Dozvola	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Nivo zvučnog pritiska	≤ 70 dB(A)
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Total gripping force	312 N
Moment inercije	5,24 kgcm ²
Maks. sila na prihvatnoj čeljusti Fz, statička	450 N
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mx statički	28 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti My statički	16 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mz statički	28 Nm

Svojstvo	Vrednost
Interval podmazivanja elemenata vođenja	2 Mio SP
Težina proizvoda	904 g
Električni priključak	5-polno Kabl sa utikačem M12x1
Vrsta pričvršćenja	Unutrašnji navoj i rukav za centriranje sa prolaznim otvorom i centriranjem po izboru:
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Anodised aluminium
Material gripper jaws	visokolegirani čelik, nerđajući