

# Vakuum hvataljka komplet OGVM-30-S-N-G14F

Broj artikla: 8073816

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Kompenzacije visine vakuum hvataljke	3 mm
Min. radijus radnog predmeta R	35 mm
Nazivni prečnik	4 mm
Prečnik vakuum hvataljke	30 mm
Zapremina vakuum hvataljke	1,8 cm <sup>3</sup>
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik vakuum hvataljke	okrugli pljosnati
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-60 kPa
Nazivni pogonski pritisak	-0,6 bar
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Sila držanja na nazivnom radnom pritisku	36 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska	35 N
Težina proizvoda	8 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	Unutrašnji navoj G1/4
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Material of threaded plug	Aluminijumska legura za kovanje
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material suction cup	NBR