

Razdelni modul MS9-FRM-NG-VS

Broj artikla: 564148

FESTO

Smer protoka sa leva na desno



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	9
Seriya	MS
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Modul za grananje
Pogonski pritisak	0 ... 20 bar
Područje pogonskog napona AC	0 ... 250 V
Područje pogonskog napona DC	0 ... 125 V
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.000 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 3	1 NPT
Pneumatski priključak 4	1 NPT
Material of cover	PA ojačan
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of connectine plate	Aluminijumski odlivak
Material mounting bracket	Aluminijumski odlivak
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material module connector	Aluminijumski odlivak