

# Odvajač kondenzata MS12-LWS


Broj artikla: 569827

FESTO

Odvod kondenzata automatskim ispusnim ventilom za kondenzat.



Prikaz primera



## Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Veličina	12
Serijski broj	MS
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Ispust kondenzata	potpuno automatski automatski, električno upravljano
Konstruktivna struktura	Centrifugalni odvajač
Maks. količina kondenzata	400 ml
Zaštita od ljuštenja	integrisano sa metalnim okloпом
Stepen odvajanja kondenzata	99 %
Pogonski pritisak	1 ... 16 bar
Maks. normalni protok	40.000 l/min
Normalni nazivni protok	25.000 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:] Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	1 ... 60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:7:4]
Temperatura medijuma	1 ... 60 °C
Temperatura okoline	1 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa ugaonikom za montažu sa priborom po izboru:
Material of cover	PA ojačan
Material of spin disc	POM
Material of connecting plate	Aluminijumski odlivak
Material mounting bracket	Aluminijumski odlivak
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material module connector	Aluminijumski odlivak
Material bowl	Aluminijumska tegura za kovanje
Material cup seal	NBR
Material screen	PA
Material separating plate	POM