

Utičnica MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

Broj dela: 570367

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M2,5
Električni priključak	3-polni Utičnica pod uglom Oblik C prema standardu DIN EN 175301-803 četvorougona konstrukcija
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...24 V
Opterećenje struje pri 40 °C	6 A
Otpornost na udarni napon	0.8 kV
Kablovski konektor	M12
Dozvoljeni prečnik kabla	4 mm...6 mm
Poprečni presek priključka	0.25 mm ² ...0.5 mm ²
Vrsta zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-25 °C...125 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Materijal kućišta	PA-ojačan
Radni materijal zaptivki	HNBR