

Fixed restrictor set VMPA1-FT-NW0.3-1.7

Broj artikla: 572543

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Prigušna funkcija
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	3,5 ... 115 l/min
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Nazivni prečnik	0,3 ... 1,7 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 40 °C
Temperatura medijuma	-5 ... 60 °C
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material bracket	POM
Material hollow bolt	Aluminijumska legura za kovanje