


Pneumatski ventil VUWS-L30-P53C-M-G38

Broj artikla: 575622

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Funkcija ventila | 5/3 zatvoren |
| Način aktiviranja | Pneumatski |
| Veličina ventila | 31 mm |
| Normalni nazivni protok | 2.000 l/min |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | -0,9 ... 10 bar |
| Konstruktivna struktura | Klipni klizač |
| Vrsta resetovanja | mehanička opruga |
| Dozvola | c UL us - Recognized (OL) |
| Nazivni prečnik | 8,9 mm |
| Odzračna funkcija | se može prigušiti |
| Princip zaptivanja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Ručno pomoćno aktiviranje | bez |
| Vrsta upravljanja | direktno |
| Snabdevanje upravljačkim vazduhom | interno |
| Smer protoka | reverzibilno |
| Overlap | Positive overlap |
| Pilot pressure MPa | 0,25 ... 1 MPa |
| Pritisak upravljanja | 2,5 ... 10 bar |
| Vreme isključenja | 98 ms |
| Vreme uključenja | 19 ms |
| Vreme povratnog signala sklopke | 41 ms |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Otpornost na vibracije | Ispitivanje transporta sa stepenom težine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6 |
| Udarna čvrstoća | Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medijuma | -10 ... 60 °C |
| Medijum upravljanja | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 542 g |
| Vrsta pričvršćenja | na priključnoj letvi sa prolaznim otvorom po izboru: |
| Priključak / otvor | nije obuhvaćeno |
| Priključak, upravljački vazduh 12 | G1/8 |
| Priključak, upravljački vazduh 14 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 1 | G3/8 |
| Pneumatski priključak 2 | G3/8 |
| Pneumatski priključak 3 | G3/8 |
| Pneumatski priključak 4 | G3/8 |
| Pneumatski priključak 5 | G3/8 |

| Svojstvo | Vrednost |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material seals | HNBR NBR |
| Material housing | Aluminijumski odlivak lakirano |
| Material Piston slide | Aluminijumska legura za kovanje |
| Material screws | Steel, nickel-plated |