


Bus node CTEU-PB-EX1C

Broj artikla: 8107588

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Protokol	Profibus DP
Dimenzije Š x D x V	40 mm x 91 mm x 50 mm
Mera mreže	40 mm
Vrsta pričvršćenja	On electrical interface On electrical connection block
Težina proizvoda	90 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Note on degree of protection	u montiranom stanju Unused connections sealed
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Mesto izdavanja sertifikata	UL E239998
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	PA
LED-prikaz specifičan za proizvod	PS: radni napon za napajanje elektronike i opterećenja X1: Stanje sistema modul I-ulaz 1 X2: Stanje sistema modul I-ulaz 2
LED-prikaz specifičan za sabirnicu	BF: greška sabirnice
Dijagnoza	Communication error System diagnostics Podnapon
Kontrolni elementi	DIL prekidač
Napomena o Fieldbus interface	Optional connection technology with accessories: Plug connector/socket M12x1 B-coded, 5-pin, degree of protection IP65
Fieldbus interface	PROFIBUS
Fieldbus interface, protocol	PROFIBUS DP
Fieldbus interface, type of connection	Utičnica
Fieldbus interface, connection technology	Sub-D
Fieldbus interface, number of pins/wires	9
Fieldbus interface, galvanско odvajanje	Da
Fieldbus interface, prenosni odnos	9,6 kbit/s 12 Mbit/s 19,2 kbit/s 93,75 kbit/s 187,5 kbit/s 1,5 Mbit/s 500 kbit/s

Svojstvo	Vrednost
Maksimalna zapremina adrese za ulaze	16 Byte
Maksimalna zapremina adrese za izlaze	16 Byte
Konfiguracija parametara	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction
Interno vreme ciklusa	1 ms za 1 byte korisničkih podataka
Podrška konfiguracije	GSD datoteka
Dodatne funkcije	Emergency Message Status sistema preko dijagnostičkog ispitivanja
Power supply, function	Electronics and load
Power supply, type of connection	Utikači
Power supply, connection technology	M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101
Power supply, number of pins/wires	5
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Maks. Napajanje	4 A
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	Typ. 100 mA